



佛山市翁开尔贸易有限公司

H.J.UNKEL (FOSHAN) LIMITED

广东省佛山市同济路 66 号同济广场 D 座 2204 室

Fax: 0757-83359715

Tel: 0757-83331488

Email: fstechical@hjunkel.com.cn

PC: 528000

Sheen



湿磨耗试验机

这些机械通常被称为刷洗，磨耗和耐洗性试验机，它们的设计，是专门供测定表面涂层的耐磨以及测试洗涤剂性能用的（以加速的方式进行试验）。

这些机械能提供精确试验条件，能给出可再现结果，而且具有可比性。

我们提供基本的机器，备有一系列的附件，以使用户能将其转换成符合多种工业的各种国际标准。


应用

许多表面都需要这种强烈的加速磨损试验，为的是应付长期的、多变的表面状况。湿磨擦洗试验机会向你提供可重复和可再现性的试验结果。其典型用途，包括有下述抗磨性试验：

- 油漆，清漆，油墨。塑料
- 铺地材料，地毯，室内装潢材料等
- 厨房工作台，电冰箱，洗衣机等
- 陶瓷-上釉的或不上釉的
- 家具-木质，金属或塑料
- 阳极化或电镀表面
- 皮革-天然的或人造的
- 墙纸和墙布

本装置是评估下述者的主要装置：

- 光泽的保持或丧失
- 洗涤材料的去垢功能
- 通过恒定摩擦去除油漆
- 用蜡或其它产品的表面保护
- 油毛毡（CNT/TC254/SC1N45）



特点

基本机器具下述特点：

悬臂上的滑架，悬持有两把刷子或海绵块。

可使擦刷速度设定在 37+- 1/分钟上。

一快速释放夹持架，可夹持（10*135）mm 至（320*470）mm、厚度达 30mm 的试样。

装有五位数字的预置计数器，设定后可以无需照管，让其自动运转，不必担心其会超过规定的冲程数-再大为 99999

横动导杆里面装有保护条，这能防止损耗机器内部机构、以防止异物的偶然侵入。



洗涤剂是由一可调节蠕动泵来进行精确投配的。这种泵特别适用于该应用，因为泵和洗涤剂之间不会互相玷污。

冲程长度可以在 100 到 300mm 之间调节，以 50mm 为增量。

6mm 厚的玻璃板装在一不锈钢盘上，这就形成里一层抗腐蚀的平整的底部。

主体内装有风扇，可以使电机冷却以及防止表面试验区有热的积聚。

903/PG 湿磨耗试验机

本机器是根据洗涤剂工业要求设计出来的，供你将洗涤剂直接加海绵擦洗头上进行耐洗性试验。

四个擦洗头可以让你同时进行组合试验，可以用于单一产品或用于多达三种的其它产品作试验以供比较。一可以升起、倾侧的滑架，可将四个擦洗头升起并转 180 度，以让你容易地将试验介质直接施加在海绵上。进行强化试验时，可将 300-1000g (以 100g 的增量递加) 之间的砝码载荷加在海绵上。

本耐洗试验机上装有一五速电机，这可以是擦洗头以每分钟 20, 25, 30, 35 和 37 个冲程的速度进行工作。清洗本机器，你只需移开弹簧夹，将划移架拿开即可。

装配有一五位数字的预置计数器，设定后，无需要照管，让本机自动运行，不必担心它会超过规定的冲程。擦洗试验机的另一附加设施是自动冲程计数器。这是通过一四脚插头连接到试验机的侧面上的。

计数器上装有四个大液晶屏，它们会显示出各自擦洗的次数。四个按钮供你终止计数器使用，操作员如果发现一试样已经完成测试，他可以停止与之相应计数器，而其它的擦洗仍然继续进行，直至全部试样均已经试验完毕或直到已经达到预定的计数为止。

订购信息：

903 sheen 标准型湿磨耗试验机

基本装置有滑架（能施加 500g 载荷），和两只天然鬃丝擦。（Ref903/150/P）

903/1 按 DIN53778 的湿磨耗试验机

基本装置有滑架（能施加 250g 载荷），和两只天然鬃丝擦。（903/152/P）

903/2 按 ASTM2486 的湿磨耗试验机

基本装置有滑架（能施加 454g 载荷），和两只尼龙丝刷(903/153/P)，两块橡胶垫和铜垫片 12.7*0.25mm(903A/022/P)

903/3 按 ASTM D3450 的湿磨耗试验机

基本装置有滑架（能施加 1500g 载荷），和两块海绵。（903/162/P）

903/4 按 ASTM D4213 的 3

基本装置有滑架（能施加 470g 载荷），和两块海绵。（903/172/P）和两块摩擦垫（903/307/D）

903/5 按 ASTM D4828 的湿磨耗试验机

基本装置有滑架（能施加 1000g 载荷），和两块海绵。（903/173/P）

903/6 按 EN12956 的湿磨耗试验机

基本装置有双转速电机（30/120 周/分钟），三个滑架和磨耗器。

供海绵可擦洗性-加载 100g，两个海绵块（903/6/022/D）

供可洗性试验-加载 550g，两块毡片（903/6/019/D）

供擦洗性试验-加载 600g，两个聚酰胺刷（903/6/023/D）

903/7 按 BS 7719 的湿磨耗试验机

基本装置有滑架（能施加 130g 载荷），和两只非织造衬垫(903/050/D)背面有海绵（903/031/D）

903/8 按 ISO 11998/BS3900 F17 的湿磨耗试验机

基本装置有滑架（能施加 135g 载荷），和两只非织造衬垫(903/050/D)背面有海绵（903/050/D）

903/PG 可洗性试验机-如上所说的是一完整的装置

903/PG/O21 903/PG 的计数装置

请在订单中写明对电源要求，如 220-240v 50hz 或 110-120v60hz

任选附件：

903/138/P2 黑塑料试验板-每包 100 块

903/037/D 附加砝码组（仅供 903sheen 标准型使用）

砝码组包括有：8 个 25g，8 个 50g，8 个 100g，8 个 200g，4 个砝码支架（903/008/D）