


# DISPERMAT® CA

用于可重复分散效果的安静、大功率分散机

可用于所有模块化配件系统的高速分散机

DISPERMAT CA设计紧凑，操作人性化，可以电动高度调节。电机几乎是静音的。即使在较低转速范围内，高速运转的电机也有很高的转矩。

DISPERMAT CA配备了标准的安全装置



德国创新：模块化分散与精细研磨系统

DISPERMAT CA分散机也可以使用模块化的分散和研磨系统如真空分散、砂磨、篮式研磨、高粘性产品乳化和分散这些系统。

## C-技术



数据记录  
图表记录工艺参数

开关参数  
温度、速度、扭矩和功率的关断功能

数据库  
100个H1、H2、速度、定时器、开关参数等预配置。

功率补偿  
净功率校准

高度测量  
不同容器尺寸可调节工作范围

图形显示  
转速、转矩、功率、产品温度，定时器、线速度和分散工具的高度

重复性  
分散方法：恒速和恒定功率输入达到最佳重复性。

WINDISP 7  
WINDISP 7 software数据接口，文档，分析，研发与质量控制



windisp 7可永久保存实验数据。通过双向接口不仅可以控制数据存储还能添加附加信息如分散温度。

其他功能，如数据导出、两条分散曲线作对比、标记、数据库等使得有效的发展。



DISPERMAT® 型号	功率 kW	转速 rpm	扭矩 Nm	样品量 litre
CA20	0.55	0 - 20000	0.5	0.05 - 3
CA40	1.5	0 - 20000	1.5	0.05 - 8
CA60	2.5	0 - 20000	2.5	0.05 - 12

